

Fiche technique du produit

Spécifications



PrismaSeT G - Plastron modulaire découpé - 5M - L600-RAL9003

LVS03205

Statut commercial: Commercialisé

Principales

| | |
|--|---|
| Gamme | PrismaSeT |
| Gamme de produit | PrismaSeT G PrismaSeT P |
| Type de produit ou équipement | Plastron |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoires d'installation |
| Compatibilité de gamme | PrismaSeT PrismaSeT G boîtier PrismaSeT PrismaSeT P cellule |
| Type de plastron | Modulaire Découpe |
| Produit installé | ComPacT : fixe INS100 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe INS125 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe INS160 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation Acti 9 : fixe C120 sans protection différentielle - contrôle : par maneton TeSys : fixe GV3 Acti 9 : fixe iC120 sans protection différentielle - contrôle : par maneton Multi 9 : fixe NG125 sans protection différentielle - contrôle : par maneton Multi 9 : fixe NG125 NA - contrôle : par maneton ComPacT : fixe NG160 sans protection différentielle - contrôle : par maneton ComPacT : fixe NG160 NA sans protection différentielle - contrôle : par maneton TeSys : fixe TeSys U - horizontal installation Acti 9 : fixe C120 avec protection différentielle - contrôle : par maneton Acti 9 : fixe iC120 avec protection différentielle - contrôle : par maneton Multi 9 : fixe NG125 avec protection différentielle - contrôle : par maneton ComPacT : fixe NG160 avec protection différentielle - contrôle : par maneton ComPacT : fixe NSXm sans protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation ComPacT : fixe NSXm avec protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique.

| | |
|------------------------------|--|
| Description des pôles | 1 x3P: rail modulaire support: INS100 vertical installation 1 x4P: rail modulaire support: INS100 vertical installation 1 x3P: rail modulaire support: INS125 vertical installation 1 x4P: rail modulaire support: INS125 vertical installation 1 x3P: rail modulaire support: INS160 vertical installation 1 x4P: rail modulaire support: INS160 vertical installation 1 x3P: rail modulaire support: C120 1 x4P: rail modulaire support: C120 7 x3P: rail modulaire support: GV3 1 x3P: rail modulaire support: iC120 1 x4P: rail modulaire support: iC120 1 x3P: rail modulaire support: NG125 1 x4P: rail modulaire support: NG125 1 x3P: rail modulaire support: NG125 NA 1 x4P: rail modulaire support: NG125 NA 1 x3P: rail modulaire support: NG160 1 x4P: rail modulaire support: NG160 1 x3P: rail modulaire support: NG160 NA 1 x4P: rail modulaire support: NG160 NA 9 x3P: rail modulaire support: TeSys U horizontal installation 1 x3P ou 4P: rail modulaire support: NSXm vertical installation 5 x3P: platine de montage support: NSXm vertical installation 4 x4P: platine de montage support: NSXm vertical installation 4 x3P ou 4P: platine de montage support: NSXm vertical installation |
|------------------------------|--|

| | |
|----------------------------|----------|
| Position de montage | Vertical |
|----------------------------|----------|

Complémentaires

| | |
|--|--|
| Description du coffret/armoire | Armoire - largeur 600 mm Coffret - largeur 600 mm Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm Bopitier Pack - largeur 555 mm |
| Position du raccordement | Connexion directe |
| Pas de 9 mm | 48 |
| Nombre de modules de 18 mm par rangée | 24 |
| Nombre de modules verticaux (50 mm) | 5 |
| Normes | IEC 61439-2 IEC 61439-1 |
| Certifications du produit | ASTA |
| Matière | Acier |
| Finition de la surface | Texturé Mat |
| Traitement de protection | Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud |
| Couleur | Blanc (RAL 9003) |
| Hauteur | 250 mm |
| largeur | 500 mm |
| Poids du produit | 0,92 kg |
| Quantité par lot | Lot de 1 |

Unité fonctionnelle

600 mm PrismaSeT G armoire Acti 9 C120 sans fixe par maneton 3P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G coffret Acti 9 C120 sans fixe par maneton 3P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G armoire Acti 9 C120 sans fixe par maneton 4P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G coffret Acti 9 C120 sans fixe par maneton 4P 1 direct 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule Acti 9 C120 sans fixe par maneton 3P 1 direct 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule Acti 9 C120 sans fixe par maneton 4P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G armoire TeSys GV3 fixe 3P 7 direct 5
600 mm PrismaSeT G coffret TeSys GV3 fixe 3P 7 direct 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule TeSys GV3 fixe 3P 7 direct 5
600 mm PrismaSeT G armoire Acti 9 iC120 sans fixe par maneton 3P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G coffret Acti 9 iC120 sans fixe par maneton 3P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G armoire Acti 9 iC120 sans fixe par maneton 4P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G coffret Acti 9 iC120 sans fixe par maneton 4P 1 direct 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule Acti 9 iC120 sans fixe par maneton 3P 1 direct 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule Acti 9 iC120 sans fixe par maneton 4P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT INS100 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT INS100 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT INS100 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT INS100 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT INS100 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT INS100 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT INS125 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT INS125 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT INS125 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT INS125 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT INS125 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT INS125 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT INS160 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT INS160 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT INS160 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT INS160 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT INS160 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT INS160 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G armoire Multi 9 NG125 sans fixe par maneton 3P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G coffret Multi 9 NG125 sans fixe par maneton 3P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G armoire Multi 9 NG125 sans fixe par maneton 4P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G coffret Multi 9 NG125 sans fixe par maneton 4P 1 direct 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule Multi 9 NG125 sans fixe par maneton 3P 1 direct 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule Multi 9 NG125 sans fixe par maneton 4P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G armoire Multi 9 NG125 NA fixe par maneton 3P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G coffret Multi 9 NG125 NA fixe par maneton 3P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G armoire Multi 9 NG125 NA fixe par maneton 4P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G coffret Multi 9 NG125 NA fixe par maneton 4P 1 direct 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule Multi 9 NG125 NA fixe par maneton 3P 1 direct 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule Multi 9 NG125 NA fixe par maneton 4P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NG160 sans fixe par maneton 3P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT NG160 sans fixe par maneton 3P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NG160 sans fixe par maneton 4P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT NG160 sans fixe par maneton 4P 1 direct 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NG160 sans fixe par maneton 3P 1 direct 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NG160 sans fixe par maneton 4P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NG160 NA sans fixe par maneton 3P 1

direct 5
600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT NG160 NA sans fixe par maneton 3P 1
direct 5
600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NG160 NA sans fixe par maneton 4P 1
direct 5
600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT NG160 NA sans fixe par maneton 4P 1
direct 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NG160 NA sans fixe par maneton
3P 1 direct 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NG160 NA sans fixe par maneton
4P 1 direct 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule TeSys TeSys U fixe horizontal 3P 9 direct 5
600 mm PrismaSeT G armoire Acti 9 C120 avec fixe par maneton 3P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G coffret Acti 9 C120 avec fixe par maneton 3P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G armoire Acti 9 C120 avec fixe par maneton 4P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G coffret Acti 9 C120 avec fixe par maneton 4P 1 direct 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule Acti 9 C120 avec fixe par maneton 3P 1 direct
5
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule Acti 9 C120 avec fixe par maneton 4P 1 direct
5
600 mm PrismaSeT G armoire Acti 9 iC120 avec fixe par maneton 3P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G coffret Acti 9 iC120 avec fixe par maneton 3P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G armoire Acti 9 iC120 avec fixe par maneton 4P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G coffret Acti 9 iC120 avec fixe par maneton 4P 1 direct 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule Acti 9 iC120 avec fixe par maneton 3P 1 direct
5
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule Acti 9 iC120 avec fixe par maneton 4P 1 direct
5
600 mm PrismaSeT G armoire Multi 9 NG125 avec fixe par maneton 3P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G coffret Multi 9 NG125 avec fixe par maneton 3P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G armoire Multi 9 NG125 avec fixe par maneton 4P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G coffret Multi 9 NG125 avec fixe par maneton 4P 1 direct 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule Multi 9 NG125 avec fixe par maneton 3P 1
direct 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule Multi 9 NG125 avec fixe par maneton 4P 1
direct 5
600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NG160 avec fixe par maneton 3P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT NG160 avec fixe par maneton 3P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NG160 avec fixe par maneton 4P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT NG160 avec fixe par maneton 4P 1 direct 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NG160 avec fixe par maneton 3P 1
direct 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NG160 avec fixe par maneton 4P 1
direct 5
600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSXm sans fixe par maneton vertical 3P
ou 4P 1 direct 7
600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT NSXm sans fixe par maneton vertical 3P ou
4P 1 direct 7
600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSXm sans fixe par maneton vertical 3P
ou 4P 1 bloc de raccordement 7
600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT NSXm sans fixe par maneton vertical 3P ou
4P 1 bloc de raccordement 7
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSXm sans fixe par maneton
vertical 3P ou 4P 1 direct 8
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSXm sans fixe par maneton
vertical 3P 5 direct 8
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSXm sans fixe par maneton
vertical 4P 4 direct 8
600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSXm avec fixe par maneton vertical 3P
ou 4P 1 direct 7
600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT NSXm avec fixe par maneton vertical 3P ou
4P 1 direct 7
600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSXm avec fixe par maneton vertical 3P
ou 4P 1 bloc de raccordement 7
600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT NSXm avec fixe par maneton vertical 3P ou
4P 1 bloc de raccordement 7
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSXm avec fixe par maneton
vertical 3P ou 4P 1 direct 8
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSXm avec fixe par maneton
vertical 3P ou 4P 4 direct 8

Emballage

| | |
|--------------------------------|------------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 3,000 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 26,500 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 51,500 cm |
| Poids de l'emballage (Kg) | 1,107 kg |
| Type d'emballage 2 | BB1 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 16,500 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 27,200 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 52,000 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 11,100 kg |
| Type d'emballage 3 | P12 |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 270 |
| Hauteur de l'emballage 3 | 94,000 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 80,000 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 120,000 cm |
| Poids de l'emballage 3 | 312,890 kg |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Empreinte environnementale

Profil environnemental du produit (PEP)

[Profil environnemental du Produit](#)

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé

Oui

Emballage sans plastique

Non

[Directive RoHS UE](#)

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation REACH

[Déclaration REACH](#)

Statut sur la présence d'halogène

Produit avec composants plastiques sans halogènes

sans PVC

Oui

Use Again

Réemballer et réusiner

Profil de circularité


Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Reprise

Non

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.