


Fiche technique du produit

Spécifications



PrismaSeT P - Platine NSX400-630 - fixe - 4P-horizontal-Cde maneton- L650

LVS03452

Statut commercial: Commercialisé

Principales

| | |
|---|--|
| Gamme | PrismaSeT |
| Gamme de produit | PrismaSeT P |
| Type de produit ou équipement | Platine de montage |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoires d'installation |
| Compatibilité de gamme | PrismaSeT PrismaSeT P cellule |
| Description d'installation | Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm |
| Produit installé | EasyPact : fixe CVS400 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation EasyPact : fixe CVS630 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation EasyPact : fixe EZC400 - contrôle : par maneton - horizontal installation EasyPact : fixe EZC630 - contrôle : par maneton - horizontal installation ComPacT : fixe INS320 à 400 - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation ComPacT : fixe INS500...630 - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation ComPacT : fixe INV320 à 400 - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation ComPacT : fixe INV500...630 - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation ComPacT : fixe NSX400 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation ComPacT : fixe NSX630 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation EasyPact : fixe CVS400 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation EasyPact : fixe CVS630 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation ComPacT : fixe NSX400 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation ComPacT : fixe NSX630 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation |
| Description des pôles | 1 x4P: fixe CVS400 horizontal installation 1 x4P: fixe CVS630 horizontal installation 1 x4P: fixe EZC400 horizontal installation 1 x4P: fixe EZC630 horizontal installation 1 x3P: fixe INS320 à 400 horizontal installation 1 x4P: fixe INS320 à 400 horizontal installation 1 x3P: fixe INS500...630 horizontal installation 1 x4P: fixe INS500...630 horizontal installation 1 x3P: fixe INV320 à 400 horizontal installation 1 x4P: fixe INV320 à 400 horizontal installation 1 x3P: fixe INV500...630 horizontal installation 1 x4P: fixe INV500...630 horizontal installation 1 x4P: fixe NSX400 horizontal installation 1 x4P: fixe NSX630 horizontal installation |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique.

| | |
|------------------------------------|--|
| Nombre de modules verticaux | 5 module(s) : CVS400 sans protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule 5 module(s) : CVS630 sans protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule 5 module(s) : EZC400, direct dans 650 mm largecellule 5 module(s) : EZC630, direct dans 650 mm largecellule 5 module(s) : INS320 à 400, direct dans 650 mm largecellule 5 module(s) : INS500...630, direct dans 650 mm largecellule 5 module(s) : INV320 à 400, direct dans 650 mm largecellule 5 module(s) : INV500...630, direct dans 650 mm largecellule 5 module(s) : NSX400 sans protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule 5 module(s) : NSX630 sans protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule 5 module(s) : CVS400 avec protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule 5 module(s) : CVS630 avec protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule 5 module(s) : NSX400 avec protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule 5 module(s) : NSX630 avec protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule |
|------------------------------------|--|

| | |
|---------------|-------------|
| Normes | IEC 61439-2 |
|---------------|-------------|

| | |
|----------------------------------|------|
| Certifications du produit | ASTA |
|----------------------------------|------|

Complémentaires

| | |
|---------------------------------|--|
| Matière | Tôle d'acier |
| Traitement de protection | Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud |
| Finition de la surface | Mat Texturé |
| Couleur | Blanc (RAL 9003) |
| largeur | 650 mm |
| Hauteur | 250 mm |
| Poids du produit | 1,76 kg |

| | |
|----------------------------|--|
| Unité fonctionnelle | 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule EasyPact CVS400 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule EasyPact CVS630 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule EasyPact EZC400 fixe par maneton horizontal 4P 1 direct 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule EasyPact EZC630 fixe par maneton horizontal 4P 1 direct 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT INS320 à 400 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT INS320 à 400 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT INS500...630 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT INS500...630 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT INV320 à 400 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT INV320 à 400 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT INV500...630 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT INV500...630 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX400 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX630 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule EasyPact CVS400 avec fixe par maneton horizontal 4P 1 direct 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule EasyPact CVS630 avec fixe par maneton horizontal 4P 1 direct 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX400 avec fixe par maneton horizontal 4P 1 direct 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX630 avec fixe par maneton horizontal 4P 1 direct 5 12,5 mm |
|----------------------------|--|

Emballage

| | |
|---------------------------|-----|
| Type d'emballage 1 | PCE |
|---------------------------|-----|

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 6,000 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 24,500 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 58,000 cm |
| Poids de l'emballage (Kg) | 1,818 kg |
| Type d'emballage 2 | CAR |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 5 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 32,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 25,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 59,000 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 9,490 kg |
| Type d'emballage 3 | P12 |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 60 |
| Hauteur de l'emballage 3 | 78,000 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 80,000 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 120,000 cm |
| Poids de l'emballage 3 | 123,080 kg |

Garantie contractuelle

| | |
|-----------------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|-----------------|---------|

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées](#) >

Empreinte environnementale

Profil environnemental du produit (PEP)

[Profil environnemental du Produit](#)

Use Better

Matières et Substances

| | |
|-----------------------------------|--|
| Emballage avec carton recyclé | Oui |
| Emballage sans plastique | Non |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) |
| Numéro SCIP | 4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Statut sur la présence d'halogène | Produit avec composants plastiques sans halogènes |
| sans PVC | Oui |


Use Again

Réemballer et réuser

| | |
|-----------------------|--|
| Profil de circularité | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |
| Reprise | Non |

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.