


Fiche technique du produit

Spécifications



PrismaSeT P - Plastron NSX 100/630-5M-3P4P-L650-socle horizont.-Tte cde

LVS03618

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT P
Type de produit ou équipement	Plastron
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT PrismaSeT P cellule
Type de plastron	Découpe
Produit installé	ComPacT : extraire NSX100...160 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation ComPacT : extraire NSX100...160 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation ComPacT : extraire NSX100...160 sans protection différentielle - contrôle : mécanisme moteur - horizontal installation ComPacT : extraire NSX250 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation ComPacT : extraire NSX250 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation ComPacT : extraire NSX250 sans protection différentielle - contrôle : mécanisme moteur - horizontal installation ComPacT : extraire NSX100...160 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation ComPacT : extraire NSX100...160 avec protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation ComPacT : extraire NSX100...160 avec protection différentielle - contrôle : mécanisme moteur - horizontal installation ComPacT : extraire NSX250 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation ComPacT : extraire NSX250 avec protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation ComPacT : extraire NSX250 avec protection différentielle - contrôle : mécanisme moteur - horizontal installation
Description des pôles	1 x3P: platine de montage support: NSX100...160 horizontal installation 1 x4P: platine de montage support: NSX100...160 horizontal installation 1 x3P: platine de montage support: NSX250 horizontal installation 1 x4P: platine de montage support: NSX250 horizontal installation

Position de montage Horizontale

Complémentaires

Description du coffret/armoire	Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm
Position du raccordement	Connexion directe
Nombre de modules verticaux (50 mm)	5
Normes	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certifications du produit	ASTA
Matière	Acier

Finition de la surface	Mat Texturé
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Hauteur	250 mm
largeur	500 mm
Poids du produit	1,04 kg
Quantité par lot	Lot de 1
Unité fonctionnelle	650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100...160 sans extraire poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100...160 sans extraire mécanisme moteur horizontal 3P 1 direct 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100...160 sans extraire poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100...160 sans extraire mécanisme moteur horizontal 4P 1 direct 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100...160 sans extraire par maneton horizontal 3P 1 direct 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100...160 sans extraire par maneton horizontal 4P 1 direct 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans extraire poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans extraire mécanisme moteur horizontal 3P 1 direct 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans extraire poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans extraire mécanisme moteur horizontal 4P 1 direct 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans extraire par maneton horizontal 3P 1 direct 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans extraire par maneton horizontal 4P 1 direct 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100...160 avec extraire poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100...160 avec extraire mécanisme moteur horizontal 3P 1 direct 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100...160 avec extraire poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100...160 avec extraire mécanisme moteur horizontal 4P 1 direct 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100...160 avec extraire par maneton horizontal 3P 1 direct 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100...160 avec extraire par maneton horizontal 4P 1 direct 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 avec extraire poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 avec extraire mécanisme moteur horizontal 3P 1 direct 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 avec extraire poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 avec extraire mécanisme moteur horizontal 4P 1 direct 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 avec extraire par maneton horizontal 3P 1 direct 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 avec extraire par maneton horizontal 4P 1 direct 5

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	3,000 cm
Largeur de l'emballage 1	26,500 cm
Longueur de l'emballage 1	51,500 cm
Poids de l'emballage (Kg)	1,050 kg

Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	17,000 cm
Largeur de l'emballage 2	27,500 cm
Longueur de l'emballage 2	53,500 cm
Poids de l'emballage 2	10,500 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	30
Hauteur de l'emballage 3	30,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	43,500 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Empreinte environnementale

Profil environnemental du produit (PEP)

[Profil environnemental du Produit](#)

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé

Oui

Emballage sans plastique

Non

[Directive RoHS UE](#)

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation REACH

[Déclaration REACH](#)

Statut sur la présence d'halogène

Produit avec composants plastiques sans halogènes

sans PVC

Oui

Use Again

Réemballer et réusiner

Profil de circularité


Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Reprise

Non

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in mm
- Also see technical documentation.