

Fiche technique du produit

Spécifications



PrismaSeT P - Plastr NSX 100/630-5M-L650-socl hor-Tte cde- Peint Str.RAL spé

LVS03618AX

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT P
Type de produit ou équipement	Plastron
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT PrismaSeT P cellule
Type de plastron	Découpe
Produit installé	ComPacT : extraire NSX100...160 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation ComPacT : extraire NSX100...160 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation ComPacT : extraire NSX100...160 sans protection différentielle - contrôle : mécanisme moteur - horizontal installation ComPacT : extraire NSX250 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation ComPacT : extraire NSX250 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation ComPacT : extraire NSX250 sans protection différentielle - contrôle : mécanisme moteur - horizontal installation ComPacT : extraire NSX100...160 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation ComPacT : extraire NSX100...160 avec protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation ComPacT : extraire NSX100...160 avec protection différentielle - contrôle : mécanisme moteur - horizontal installation ComPacT : extraire NSX250 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation ComPacT : extraire NSX250 avec protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation ComPacT : extraire NSX250 avec protection différentielle - contrôle : mécanisme moteur - horizontal installation
Description des pôles	1 x3P: platine de montage support: NSX100...160 horizontal installation 1 x4P: platine de montage support: NSX100...160 horizontal installation 1 x3P: platine de montage support: NSX250 horizontal installation 1 x4P: platine de montage support: NSX250 horizontal installation
Position de montage	Horizontale

Complémentaires

Description du coffret/armoire	Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm
Position du raccordement	Connexion directe
Nombre de modules verticaux (50 mm)	5
Normes	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certifications du produit	ASTA
Matière	Acier

Finition de la surface	Coarse textured painting
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Multi couleurs (RAL)
Hauteur	250 mm
largeur	500 mm
Poids du produit	1,04 kg
Quantité par lot	Lot de 1
Unité fonctionnelle	<p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100...160 sans extraire poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100...160 sans extraire mécanisme moteur horizontal 3P 1 direct 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100...160 sans extraire poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100...160 sans extraire mécanisme moteur horizontal 4P 1 direct 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100...160 sans extraire par maneton horizontal 3P 1 direct 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100...160 sans extraire par maneton horizontal 4P 1 direct 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans extraire poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans extraire mécanisme moteur horizontal 3P 1 direct 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans extraire poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans extraire mécanisme moteur horizontal 4P 1 direct 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans extraire par maneton horizontal 3P 1 direct 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans extraire par maneton horizontal 4P 1 direct 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100...160 avec extraire poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100...160 avec extraire mécanisme moteur horizontal 3P 1 direct 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100...160 avec extraire poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100...160 avec extraire mécanisme moteur horizontal 4P 1 direct 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100...160 avec extraire par maneton horizontal 3P 1 direct 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100...160 avec extraire par maneton horizontal 4P 1 direct 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 avec extraire poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 avec extraire mécanisme moteur horizontal 3P 1 direct 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 avec extraire poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 avec extraire mécanisme moteur horizontal 4P 1 direct 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 avec extraire par maneton horizontal 3P 1 direct 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 avec extraire par maneton horizontal 4P 1 direct 5</p>

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	3 cm
Largeur de l'emballage 1	26,5 cm
Longueur de l'emballage 1	51,5 cm
Poids de l'emballage (Kg)	1,05 kg

Garantie contractuelle

Garantie

18 mois

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Empreinte environnementale

Profil environnemental du produit (PEP)

[Profil environnemental du Produit](#)

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé

Oui

Emballage sans plastique

Non

[Directive RoHS UE](#)

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation REACH

[Déclaration REACH](#)

Statut sur la présence d'halogène

Produit avec composants plastiques sans halogènes

sans PVC

Oui

Use Again

Réemballer et réusiner

Profil de circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Reprise

Non