

# Fiche technique du produit

Spécifications



## PrismaSeT P - Plastron MTZ2 08/32 - 10M - 3P4P - débro-ouvre gauche- L650

LVS03710

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT P
Type de produit ou équipement	Plastron
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT PrismaSeT P cellule
Type de plastron	Découpe
Produit installé	MasterPact : extraire NW08...16 - contrôle : par maneton - vertical installation MasterPact : extraire NW20...25 - contrôle : par maneton - vertical installation MasterPact : extraire NW32 - contrôle : par maneton - vertical installation
Description des pôles	1 x3P: platine de montage support: NW08...16 vertical installation 1 x4P: platine de montage support: NW08...16 vertical installation 1 x3P: platine de montage support: NW20...25 vertical installation 1 x4P: platine de montage support: NW20...25 vertical installation 1 x3P: platine de montage support: NW32 vertical installation 1 x4P: platine de montage support: NW32 vertical installation
Position de montage	Horizontale

### Complémentaires

Description du coffret/armoire	Cellule - largeur 650 mm profondeur 600 mm Cellule - largeur 650 mm profondeur 1000 mm
Position du raccordement	Connexion arrière Raccord avant
Nombre de modules verticaux (50 mm)	10
Normes	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certifications du produit	ASTA
Matière	Acier
Finition de la surface	Texturé Mat
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Hauteur	500 mm
largeur	500 mm
Poids du produit	1,76 kg
Quantité par lot	Lot de 1

**Unité fonctionnelle**

650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW08...16 extraire par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur Canalis 27

650 mm 1000 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW08...16 extraire par maneton vertical 3P 1 connexion de fond sur adaptateur 15

650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW08...16 extraire par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur Canalis 27

650 mm 1000 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW08...16 extraire par maneton vertical 4P 1 connexion de fond sur adaptateur 15

650 mm 1000 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW20...25 extraire par maneton vertical 3P 1 connexion de fond sur adaptateur 15

650 mm 1000 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW20...25 extraire par maneton vertical 4P 1 connexion de fond sur adaptateur 15

650 mm 1000 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW32 extraire par maneton vertical 3P 1 connexion de fond sur adaptateur 15

650 mm 1000 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW32 extraire par maneton vertical 4P 1 connexion de fond sur adaptateur 15

650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW08...16 extraire par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur adaptateur 19

650 mm 1000 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW08...16 extraire par maneton vertical 3P 1 connexion de fond sur Canalis 17

650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW08...16 extraire par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur jeu de barres 36

650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW08...16 extraire par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur adaptateur 19

650 mm 1000 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW08...16 extraire par maneton vertical 4P 1 connexion de fond sur Canalis 17

650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW08...16 extraire par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur jeu de barres 36

650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW20...25 extraire par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur adaptateur 20

650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW20...25 extraire par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur Canalis 28

650 mm 1000 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW20...25 extraire par maneton vertical 3P 1 connexion de fond sur Canalis 17

650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW20...25 extraire par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur jeu de barres 36

650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW20...25 extraire par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur adaptateur 20

650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW20...25 extraire par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur Canalis 28

650 mm 1000 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW20...25 extraire par maneton vertical 4P 1 connexion de fond sur Canalis 17

650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW20...25 extraire par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur jeu de barres 36

650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW32 extraire par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur adaptateur 20

650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW32 extraire par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur Canalis 28

650 mm 1000 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW32 extraire par maneton vertical 3P 1 connexion de fond sur Canalis 17

650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW32 extraire par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur jeu de barres 36

650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW32 extraire par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur adaptateur 20

650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW32 extraire par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur Canalis 28

650 mm 1000 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW32 extraire par maneton vertical 4P 1 connexion de fond sur Canalis 17

650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW32 extraire par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur jeu de barres 36

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	3,000 cm
Largeur de l'emballage 1	50,000 cm
Longueur de l'emballage 1	50,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	1,765 kg
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	5

Hauteur de l'emballage 2	21,000 cm
Largeur de l'emballage 2	52,000 cm
Longueur de l'emballage 2	53,000 cm
Poids de l'emballage 2	9,610 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	40
Hauteur de l'emballage 3	98,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	88,880 kg

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### Empreinte environnementale

Profil environnemental du produit (PEP)

[Profil environnemental du Produit](#)

### Use Better

#### Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé

Oui

Emballage sans plastique

Non

[Directive RoHS UE](#)

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation REACH

[Déclaration REACH](#)

### Use Again

#### Réemballer et réusiner

Profil de circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises


Reprise

Non

## Technical Illustration

### Dimensions

---



- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.