

Fiche technique du produit

Spécifications



PrismaSeT P - Plast.MTZ2 08/32-10M-3P4P-déb-ouv gauche- L650-Peint.RAL spé

LVS03710AX

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT P
Type de produit ou équipement	Plastron
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT PrismaSeT P cellule
Type de plastron	Découpe
Produit installé	MasterPacT : extraire NW08...16 - contrôle : par maneton - vertical installation MasterPacT : extraire NW20...25 - contrôle : par maneton - vertical installation MasterPacT : extraire NW32 - contrôle : par maneton - vertical installation
Description des pôles	1 x3P: platine de montage support: NW08...16 vertical installation 1 x4P: platine de montage support: NW08...16 vertical installation 1 x3P: platine de montage support: NW20...25 vertical installation 1 x4P: platine de montage support: NW20...25 vertical installation 1 x3P: platine de montage support: NW32 vertical installation 1 x4P: platine de montage support: NW32 vertical installation
Position de montage	Horizontale

Complémentaires

Description du coffret/armoire	Cellule - largeur 650 mm profondeur 600 mm Cellule - largeur 650 mm profondeur 1000 mm
Position du raccordement	Connexion arrière Raccord avant
Nombre de modules verticaux (50 mm)	10
Normes	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certifications du produit	ASTA
Matière	Acier
Finition de la surface	Coarse textured painting
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Multi couleurs (RAL)
Hauteur	500 mm
largeur	500 mm
Poids du produit	1,76 kg
Quantité par lot	Lot de 1

Unité fonctionnelle

650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW08...16 extraire par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur Canalis 27
650 mm 1000 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW08...16 extraire par maneton vertical 3P 1 connexion de fond sur adaptateur 15
650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW08...16 extraire par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur Canalis 27
650 mm 1000 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW08...16 extraire par maneton vertical 4P 1 connexion de fond sur adaptateur 15
650 mm 1000 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW20...25 extraire par maneton vertical 3P 1 connexion de fond sur adaptateur 15
650 mm 1000 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW20...25 extraire par maneton vertical 4P 1 connexion de fond sur adaptateur 15
650 mm 1000 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW32 extraire par maneton vertical 3P 1 connexion de fond sur adaptateur 15
650 mm 1000 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW32 extraire par maneton vertical 4P 1 connexion de fond sur adaptateur 15
650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW08...16 extraire par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur adaptateur 19
650 mm 1000 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW08...16 extraire par maneton vertical 3P 1 connexion de fond sur Canalis 17
650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW08...16 extraire par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur jeu de barres 36
650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW08...16 extraire par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur adaptateur 19
650 mm 1000 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW08...16 extraire par maneton vertical 4P 1 connexion de fond sur Canalis 17
650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW08...16 extraire par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur jeu de barres 36
650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW20...25 extraire par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur adaptateur 20
650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW20...25 extraire par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur Canalis 28
650 mm 1000 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW20...25 extraire par maneton vertical 3P 1 connexion de fond sur Canalis 17
650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW20...25 extraire par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur jeu de barres 36
650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW20...25 extraire par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur adaptateur 20
650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW20...25 extraire par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur Canalis 28
650 mm 1000 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW20...25 extraire par maneton vertical 4P 1 connexion de fond sur Canalis 17
650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW20...25 extraire par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur jeu de barres 36
650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW32 extraire par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur adaptateur 20
650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW32 extraire par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur Canalis 28
650 mm 1000 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW32 extraire par maneton vertical 3P 1 connexion de fond sur Canalis 17
650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW32 extraire par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur jeu de barres 36
650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW32 extraire par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur adaptateur 20
650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW32 extraire par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur Canalis 28
650 mm 1000 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW32 extraire par maneton vertical 4P 1 connexion de fond sur Canalis 17
650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW32 extraire par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur jeu de barres 36

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	3,0 cm
Largeur de l'emballage 1	50,0 cm
Longueur de l'emballage 1	50,0 cm
Poids de l'emballage (Kg)	1,753 kg

Garantie contractuelle

Garantie

18 mois

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Empreinte environnementale

Profil environnemental du produit (PEP)

[Profil environnemental du Produit](#)

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé

Oui

Emballage sans plastique

Non

[Directive RoHS UE](#)

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation REACH

[Déclaration REACH](#)

Use Again

Réemballer et réusiner

Profil de circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Reprise

Non