

Fiche technique du produit

Spécifications



PrismaSeT P - Plastron MTZ2 08/32 - 10M - CSP36M-fixe-ouvre gauche- L650

LVS03711

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT P
Type de produit ou équipement	Plastron
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT PrismaSeT P cellule
Type de plastron	Découpe
Produit installé	MasterPacT : fixe NW08...16 - contrôle : par maneton - vertical installation MasterPacT : fixe NW20...25 - contrôle : par maneton - vertical installation MasterPacT : fixe NW32 - contrôle : par maneton - vertical installation
Description des pôles	1 x3P: platine de montage support: NW08...16 vertical installation 1 x4P: platine de montage support: NW08...16 vertical installation 1 x3P: platine de montage support: NW20...25 vertical installation 1 x4P: platine de montage support: NW20...25 vertical installation 1 x3P: platine de montage support: NW32 vertical installation 1 x4P: platine de montage support: NW32 vertical installation
Position de montage	Horizontale

Complémentaires

Description du coffret/armoire	Cellule - largeur 650 mm profondeur 600 mm Cellule - largeur 650 mm profondeur 1000 mm
Position du raccordement	Raccord avant Connexion arrière
Nombre de modules verticaux (50 mm)	9
Normes	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certifications du produit	ASTA
Matière	Acier
Finition de la surface	Texturé Mat
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Hauteur	450 mm
largeur	500 mm
Poids du produit	1,54 kg
Quantité par lot	Lot de 1

Unité fonctionnelle	
	650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW08...16 fixe par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur adaptateur 18
	650 mm 1000 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW08...16 fixe par maneton vertical 3P 1 connexion de fond sur adaptateur 14
	650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW08...16 fixe par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur Canalis 27
	650 mm 1000 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW08...16 fixe par maneton vertical 3P 1 connexion de fond sur Canalis 16
	650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW08...16 fixe par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur jeu de barres 36
	650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW08...16 fixe par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur adaptateur 18
	650 mm 1000 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW08...16 fixe par maneton vertical 4P 1 connexion de fond sur adaptateur 14
	650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW08...16 fixe par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur Canalis 27
	650 mm 1000 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW08...16 fixe par maneton vertical 4P 1 connexion de fond sur Canalis 16
	650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW08...16 fixe par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur jeu de barres 36
	650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW20...25 fixe par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur adaptateur 19
	650 mm 1000 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW20...25 fixe par maneton vertical 3P 1 connexion de fond sur adaptateur 14
	650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW20...25 fixe par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur Canalis 28
	650 mm 1000 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW20...25 fixe par maneton vertical 3P 1 connexion de fond sur Canalis 16
	650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW20...25 fixe par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur jeu de barres 36
	650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW20...25 fixe par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur adaptateur 19
	650 mm 1000 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW20...25 fixe par maneton vertical 4P 1 connexion de fond sur adaptateur 14
	650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW20...25 fixe par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur Canalis 28
	650 mm 1000 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW20...25 fixe par maneton vertical 4P 1 connexion de fond sur Canalis 16
	650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW20...25 fixe par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur jeu de barres 36
	650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW32 fixe par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur adaptateur 19
	650 mm 1000 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW32 fixe par maneton vertical 3P 1 connexion de fond sur adaptateur 14
	650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW32 fixe par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur Canalis 28
	650 mm 1000 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW32 fixe par maneton vertical 3P 1 connexion de fond sur Canalis 16
	650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW32 fixe par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur jeu de barres 36
	650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW32 fixe par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur adaptateur 19
	650 mm 1000 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW32 fixe par maneton vertical 4P 1 connexion de fond sur adaptateur 14
	650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW32 fixe par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur Canalis 28
	650 mm 1000 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW32 fixe par maneton vertical 4P 1 connexion de fond sur Canalis 16
	650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW32 fixe par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur jeu de barres 36

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	2,0 cm
Largeur de l'emballage 1	45,0 cm
Longueur de l'emballage 1	50,0 cm
Poids de l'emballage (Kg)	1,608 kg
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	6

Hauteur de l'emballage 2	20,5 cm
Largeur de l'emballage 2	52,0 cm
Longueur de l'emballage 2	53,0 cm
Poids de l'emballage 2	10,358 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	60
Hauteur de l'emballage 3	118,0 cm
Largeur de l'emballage 3	80,0 cm
Longueur de l'emballage 3	120,0 cm
Poids de l'emballage 3	115,0 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Empreinte environnementale

Profil environnemental du produit (PEP)

[Profil environnemental du Produit](#)

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé

Oui

Emballage sans plastique

Non

[Directive RoHS UE](#)

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation REACH

[Déclaration REACH](#)

Use Again

Réemballer et réusiner

Profil de circularité


Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Reprise

Non

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.